



Penggunaan Kolom

C18

Nama & Merk Kolom : Hawrich
Dimensi : Panjang 150 x 3,5 54m
No. Batch/Seri/Lot : 220510693
Kedatangan : -

[illegible]

Nomor Dokumen: RD.3-LIK/01.114B.00

Tanggal Berlaku: 15 APR 2025

Disetujui Oleh:

11

IPJ00077

No. Bets :

Halaman 27 dari 40

No. Dokumen

Tgl. Berlaku

Mtg. Date

Exp. Date


No. Dokumen	: CKB/00077.B.01
Tgl. Berlaku	:
Mfg. Date	:
Exp. Date	:

No.	Cara Kerja	Mulai / Selesai	Operasi / Pengawas
		Tanggal / Jam	Paraf (Inisial)

Masukkan 36 folding box botol ke dalam karton Type A ukuran 335 x 190 x 195 mm,

seperiti contoh.

STANDARD CARTON PACKAGE PROFILE
CARTON (ID) 335 (L) x 190 (W) x 195 (H) mm



Susunan : $9 \times 2 \times 2 = 36$, 1 karton @ 36 FB @ 10 ampul @ 3 mL.

Tutup karton dengan plakban berlogo Meisi (pada sisi tengah dan ketiga sisi pada posisi melintang dengan garis tengah) pada bagian atas dan bawah karton

Timbang dan catat berat karton, kemudian tuliskan berat karton

tersedia di sisi samping karton dengan menggunakan spidol tinta hitam.

Selama proses pengemasan karton lakukan pemeriksaan timbangan pada karton dan akhir.

Catatan: Karton terakhir atau karton eceran harus diperiksa oleh IPC sebelum

OC akan mengambil contoh pertinggal seksual dengan prosedur yang berlaku.

Catat waktu pengerjaan proses pengemasan sekunder pada lembar yang tersedia.

Keterangan :

Instruksi ini harus diikuti dengan tepat dan teliti sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Setiap penyimpanan harus dilaporkan tertulis kepada Prod. Asst Mgr dan QA Asst Mgr.

Catatan :

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---